



06701-9383-0  
info@ibs-scherer.de

## Resumen

# Dispositivo de ultrasonidos USW-90

Número de producto: 2320008





## Descripción

La unidad de limpieza por ultrasonidos IBS USW-90 versión taller es muy fácil de usar. Las piezas a limpiar simplemente se colocan en la cesta y el concentrado de limpieza se añade al líquido del baño. Para la limpieza por ultrasonidos, recomendamos nuestro limpiador especial IBS WAS 10.500 (para suciedad de aceite y grasa) o nuestro WAS 20.100 (para residuos de combustión, coquización, pigmentos). A continuación, se conecta el aparato y se inicia el proceso de limpieza. El tiempo de limpieza depende del grado de suciedad de las piezas. No obstante, por regla general, sólo dura unos minutos.

El dispositivo de limpieza por ultrasonidos IBS USW-90 versión taller es adecuado para limpiar una amplia variedad de herramientas y componentes. Entre ellos se incluyen, por ejemplo

- tornillos, tuercas, elementos de fijación
- herramientas
- Piezas pequeñas como piezas y componentes electrónicos

Las ventajas del dispositivo de limpieza por ultrasonidos IBS USW-90 versión taller de un vistazo:

- Limpieza minuciosa y cuidadosa de herramientas y componentes
- Construcción robusta de acero inoxidable
- Cesta y tapa incluidas en el volumen de suministro
- manejo sencillo
- Limpieza y cuidado sencillos del aparato

Datos técnicos del limpiador ultrasónico IBS USW-90 versión taller:

- Capacidad: 90 litros
- Potencia máxima ultrasónica: 2400 W
- Potencia de calentamiento: 1,95 kW
- Dimensiones internas (L x A x A): 600 x 500 x 300 mm

## Información sobre el producto

<b>Capacidad de carga:</b>	10 kg
<b>Contenido del baño:</b>	90 l
<b>Dimensiones exteriores (LxAxA) sin asas/válvula de bola:</b>	640x540x530 mm
<b>Potencia ultrasónica:</b>	2400 W