



06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Aperçu

Appareil à ultrasons pour SII USI-210

Réf. produit : 2320004





Description

Description

L'appareil de nettoyage à ultrasons IBS USI-210 est très facile à utiliser. Les pièces à nettoyer sont simplement placées dans le panier et le concentré de nettoyage est versé dans le liquide du bain. Pour le nettoyage par ultrasons, nous recommandons notre nettoyant spécial IBS WAS 10.500 (pour les salissures d'huile et de graisse) ou notre WAS 20.100 (pour les résidus de combustion, la cokéfaction, les pigments). Ensuite, l'appareil est mis en marche et le processus de nettoyage démarre. La durée du nettoyage dépend du degré de salissure des pièces. Mais en règle générale, elle ne dure que quelques minutes.

L'appareil de nettoyage par ultrasons USI-210 d'IBS est adapté au nettoyage des outils et des pièces les plus divers. Il s'agit par exemple de :

- vis, écrous, éléments de fixation
- Outils
- Petites pièces comme les composants et les pièces électroniques.

Aperçu des avantages de l'appareil de nettoyage à ultrasons IBS USI-210 :

- nettoyage intensif en profondeur et en douceur d'outils et de composants de géométries, types et tailles les plus divers
- fabrication robuste en acier inoxydable
- panier et couvercle inclus dans la livraison
- utilisation simple
- nettoyage et entretien faciles de l'appareil

informations sur les produits

Capacité de charge:	40 kg
Contenu de la salle de bain:	270 l
Dimensions extérieures LxPxH:	930x750x800 mm
Puissance des ultrasons:	2 x 4000 W