



06701-9383-0  
info@ibs-scherer.de

Przegląd

# Urządzenie ultradźwiękowe IBS USW- 39

Numer produktu: 2320006





## Opis

### Opis

Myjka ultradźwiękowa IBS USW-39 w wersji warsztatowej jest bardzo łatwa w użyciu. Części, które mają być czyszczone, są po prostu umieszczane w koszu, a koncentrat czyszczący jest dodawany do płynu do kąpieli. Do czyszczenia ultradźwiękowego zalecamy nasz specjalny środek czyszczący IBS WAS 10 . 500 (do zabrudzeń olejem i smarem) lub nasz WAS 20.100 (do pozostałości spalania, koksowania, pigmentów). Następnie urządzenie jest włączane i rozpoczyna się proces czyszczenia. Czas czyszczenia zależy od stopnia zabrudzenia części. Z reguły zajmuje to jednak tylko kilka minut.

Myjka ultradźwiękowa IBS USW-39 w wersji warsztatowej nadaje się do czyszczenia szerokiej gamy narzędzi i komponentów. Należą do nich na przykład

- śruby, nakrętki, elementy złączne
- narzędzia
- Małe części, takie jak części i komponenty elektroniczne

Zalety myjki ultradźwiękowej IBS USW-39 w wersji warsztatowej w skrócie:

- Dokładne i delikatne czyszczenie narzędzi i komponentów
- Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Kosz i pokrywa w zestawie
- Prosta obsługa
- Łatwe czyszczenie i pielęgnacja urządzenia

Dane techniczne myjki ultradźwiękowej IBS USW-39 w wersji warsztatowej:

- Pojemność: 39 litrów
- Ultradźwiękowa moc szczytowa: 1520 W
- Moc grzewcza: 1,6 kW
- Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 1000 x 200 x 200 mm

## Informacje o produkcie

<b>Moc ultradźwięków:</b>	1520 W
<b>Nośność:</b>	10 kg
<b>Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) bez uchwytów/zaworu kulowego:</b>	1050x250x385 mm
<b>Zawartość łazienki:</b>	39 l