



06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Przegląd

Urządzenie ultradźwiękowe IBS USI-30

Numer produktu: 2320002





Opis

Opis

Myjka ultradźwiękowa IBS USI-30 jest bardzo łatwa w użyciu. Części, które mają być czyszczone, są po prostu umieszczane w koszu, a koncentrat czyszczący jest dodawany do płynu do kąpieli. Do czyszczenia ultradźwiękowego zalecamy nasz specjalny środek czyszczący IBS WAS 10 . 500 (do zabrudzeń olejem i smarem) lub nasz WAS 20.100 (do pozostałości spalania, koksovania, pigmentów). Następnie urządzenie jest włączane i rozpoczyna się proces czyszczenia. Czas czyszczenia zależy od stopnia zabrudzenia części. Z reguły zajmuje to jednak tylko kilka minut.

Myjka ultradźwiękowa IBS USI-30 nadaje się do czyszczenia szerokiej gamy narzędzi i komponentów. Należą do nich na przykład

- śruby, nakrętki, elementy złączne
- narzędzia
- Małe części, takie jak części i komponenty elektroniczne

Zalety ultradźwiękowego urządzenia czyszczącego IBS USI-30 w skrócie:

- Dokładne i delikatne intensywne czyszczenie narzędzi i komponentów o różnych geometriach, typach i rozmiarach
- Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Kosz i pokrywa w zestawie
- Prosta obsługa
- Łatwe czyszczenie i konserwacja urządzenia

Informacje o produkcie

Moc ultradźwięków:	2000 W
Nośność:	10 kg
Wymiary zewnętrzne WxDxH:	540x340x500 mm
Zawartość łazienki:	45 l