

## Przegląd

# Urządzenie ultradźwiękowe IBS USW- 13

Numer produktu: 2320005





## Opis

### Opis

Myjka ultradźwiękowa IBS USW-13 w wersji warsztatowej jest bardzo łatwa w użyciu. Części, które mają być czyszczone, są po prostu umieszczane w koszu, a koncentrat czyszczący jest dodawany do płynu do kąpieli. Do czyszczenia ultradźwiękowego zalecamy nasz specjalny środek czyszczący IBS WAS 10 . 500 (do zabrudzeń smarem i olejem) lub nasz WAS 20.100 (do pozostałości spalania, koksowania, pigmentów). Następnie urządzenie jest włączane i rozpoczyna się proces czyszczenia. Czas czyszczenia zależy od stopnia zabrudzenia części. Z reguły zajmuje to jednak tylko kilka minut.

Myjka ultradźwiękowa IBS USW-13 w wersji warsztatowej nadaje się do czyszczenia szerokiej gamy narzędzi i komponentów. Należą do nich na przykład

- śruby, nakrętki, elementy złączne
- narzędzia
- Małe części, takie jak części i komponenty elektroniczne

Zalety myjki ultradźwiękowej IBS USW-13 w wersji warsztatowej w skrócie:

- Dokładne i delikatne czyszczenie narzędzi i komponentów
- Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Kosz i pokrywa w zestawie
- Prosta obsługa
- Łatwe czyszczenie i pielęgnacja urządzenia

Dane techniczne myjki ultradźwiękowej IBS USW-13 w wersji warsztatowej:

- Pojemność: 13 litrów
- Ultradźwiękowa moc szczytowa: 860 W
- Moc grzewcza: 0,4 kW
- Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 300 x 240 x 200 mm

## Informacje o produkcie

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Moc ultradźwięków:</b>  | 860 W          |
| <b>Nośność:</b>  | 10 kg          |
| <b>Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) bez uchwytów/zaworu kulowego:</b> | 365x340x390 mm |
| <b>Zawartość łazienki:</b>   | 13 l           |