



06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Przegląd

Urządzenie ultradźwiękowe IBS USW- 90

Numer produktu: 2320008





Opis

Myjka ultradźwiękowa IBS USW-90 w wersji warsztatowej jest bardzo łatwa w użyciu. Części, które mają być czyszczone, są po prostu umieszczane w koszu, a koncentrat czyszczący jest dodawany do płynu do kąpieli. Do czyszczenia ultradźwiękowego zalecamy nasz specjalny środek czyszczący IBS WAS 10 . 500 (do zabrudzeń olejem i smarem) lub nasz WAS 20.100 (do pozostałości spalania, koksowania, pigmentów). Następnie urządzenie jest włączane i rozpoczyna się proces czyszczenia. Czas czyszczenia zależy od stopnia zabrudzenia części. Z reguły zajmuje to jednak tylko kilka minut.

Myjka ultradźwiękowa IBS USW-90 w wersji warsztatowej nadaje się do czyszczenia szerokiej gamy narzędzi i komponentów. Należą do nich na przykład

- śruby, nakrętki, elementy złączne
- narzędzia
- Małe części, takie jak części i komponenty elektroniczne

Zalety myjki ultradźwiękowej IBS USW-90 w wersji warsztatowej w skrócie:

- Dokładne i delikatne czyszczenie narzędzi i komponentów
- Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Kosz i pokrywa w zestawie
- Prosta obsługa
- Łatwe czyszczenie i pielęgnacja urządzenia

Dane techniczne myjki ultradźwiękowej IBS USW-90 w wersji warsztatowej:

- Pojemność: 90 litrów
- Ultradźwiękowa moc szczytowa: 2400 W
- Moc grzewcza: 1,95 kW
- Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 600 x 500 x 300 mm

Informacje o produkcie

| | |
|--|----------------|
| Moc ultradźwięków: | 2400 W |
| Nośność: | 10 kg |
| Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) bez uchwytów/zaworu kulowego: | 640x540x530 mm |
| Zawartość łazienki: | 90 l |